

LPX500 バージョン 1.2.0 リリースノート

バージョン 1.2.0 の新機能

2766 ラウドネス解析機能

2674 ネイティブなCEA-708クローズドキャプションへの対応、およびCEA-608、708内の608、708における拡張文字セットへの対応

バージョン 1.1.0 の新機能

0031 10G/25G/100G IP 受信・送信、解析およびジェネレーター機能

1051 RGBベクトル / ダイヤモンド表示

2171 ベクトルスコープのゲイン調整機能

2187 2倍高（ダブルハイト）波形表示

2556 ベクトルスコープの10倍ズーム機能

バージョン 1.1.0 で修正された不具合

1532 隣接する入力が特定の規格に切り替わった際、SDI入力にグリッチが発生する場合がある不具合を修正

1897 アイパターンおよびジッタ測定を行うには、SDI入力1をアナライザーA、B、C、またはDのいずれかに割り当てる必要がある制約

1948 起動時間が想定より長くなる（約3分）問題を修正

1699 ユニットのシャットダウン後も電源LEDが点灯したままになる問題を修正

既知の不具合

1252 外部モニターのリフレッシュレートが設定できない

2019 1つのIPフローを複数のアナライザーに同時にルーティング（割り当て）できない

上記の問題に関する詳細については、サポートまでお問い合わせください。

リーダー電子株式会社

www.leader.co.jp